

RESPIRADOR ROSTRO COMPLETO ERGONIC 1000S

ERGONIC FULL FACE 1000S RESPIRATOR

SKU: TALLA M: 2519010820813, TALLA L: 2519010820814



INFORMACIÓN

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 4 unidades

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 4 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Lenght	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	20	12	23	0,7
Caja máster / Master box	42	31	27	2,97

CERTIFICACIONES/
APPROVALS

- EN136:1998 CL2
- EU 2016/425



DESCRIPCIÓN

Respirador Serie 1000S de rostro completo de dos vías. Posee resistentes conectores tipo bayoneta para filtros. Su visor de amplia visibilidad hecho en policarbonato transparente maximiza la luz dentro del respirador, es anti empañante y protege contra golpes y rasguños. Incluye repuesto de lámina protectora Jet Vision.

DESCRIPTION

1000S Series 2-way full face respirator. It has strong bayonet-type connectors for filters. Its high-quality transparent polycarbonate visor maximizes the light inside the respirator, is anti-fog and protects against bumps and scratches. Includes replacement Jet Vision protective sheet.

CARACTERÍSTICAS

Arnés ajustable de silicona de cuatro puntos. Sello facial de silicona suave e hipoalergénica. La copa nasal de silicona tiene la función de evitar el empañamiento del visor. El visor de policarbonato es de alta resistencia a impactos, protege contra los rayos UV, permite un amplio campo visual y cuenta con una lámina protectora Jet Vision anti rayaduras para extender la vida útil del mismo. Válvula de inhalación y exhalación Super Flow.

CHARACTERISTICS

Adjustable four-point silicone harness. Soft, hypoallergenic silicone facepiece. The silicone nose cup has the function of preventing the visor from fogging. The polycarbonate visor is highly impact resistant, protects against UV rays, allows a wide field of vision and has a Jet Vision anti-scratch protective sheet to extend its useful life. Super Flow inhalation and exhalation valve.

ALMACENAJE

Conserve el respirador en una bolsa sellada en un área limpia, seca y no contaminada.

STORAGE

Store the respirator in a sealed bag in a clean, dry, uncontaminated area.

RESTRICCIONES

Este respirador no suministra oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No lo utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe este respirador. Reemplace el respirador si se encuentra dañado, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

RESTRICTIONS

This respirator does not supply oxygen and should not be used in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. Use in ventilated areas. Do not use in explosive atmospheres. Do not use for contaminant concentrations that are immediately dangerous to life or health (IDLH), unknown, or when the concentration exceeds 10 times the permissible exposure limit (PEL) in air-purifying mode, 50 times the PEL in the air-supplied mode or as specified by OSHA Standards or applicable government regulations, whichever is less. If you feel any physical discomfort (difficulty breathing, dizziness, nausea) you should leave the contaminated area. Do not alter, modify, or damage this respirator. Replace the respirator if it is damaged, does not fit properly, has a strange odor or taste, is irritated, or has difficulty breathing. Do not use with beards or facial hair that prevents a good seal between the face and the surface of the respirator.



APLICACIÓN

Combinado siempre con el filtro adecuado, el respirador puede ser utilizado en soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos, fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento, fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado, abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, salud, fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados.

USES

Always combined with the appropriate filter, the respirator can be used in welding, painting, steel industry, pharmaceuticals, agrochemicals, fumigation, foundry, paper industry, pesticides, woodworking, printing, agriculture, tobacco, mining, aluminum processing, textiles, glass, agrochemical industry, laboratories, cement, fiberglass, coal, oil refining, electrolysis, embalming, polishing, adhesives, construction, automotive, food processing, transportation industry, yacht/boat building, services health, furniture manufacturing, working with primary and processed metals.

GARANTÍA

Steelpro y el distribuidor no se harán responsables de ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas. No seguir las instrucciones puede reducir su efectividad y podría resultar en enfermedad, discapacidad o muerte.

WARRANTY

Steelpro and the distributor will not be responsible for any loss, accident, direct or indirect damage resulting from the misuse of this product. Before using the product, make sure that it is proper for the intended tasks.. Failure to follow instructions may reduce its effectiveness and could result in illness, disability, or death.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica puede llamar al (+56 2) 2307 3200 o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com.

TECHNICAL ASSISTANCE LINE

For technical assistance you can call (+56 2) 2307 3200 or write directly to asistencia@steelprosafety.com.

REPUESTOS Y ACCESORIOS/ SPARE PARTS AND ACCESORIES

	Nombre producto/ Product name	SKU
	Repuesto visor transparente FF1010/ Spare transparent visor FF1010	2519010820830
	Repuesto soporte plástico FF1020/ Spare plastic support FF1020	2519010820831
	Repuesto arnés FF1030/ Spare harness FF1030	2519010820832
	Repuesto copa nasal FF1040/ Spare nose cup FF1040	2519010820833
	Repuesto tapa frontal FF1050/ Spare front cover FF1050	2519010820834
	Repuestos ring grande FF1000G (kit 10 unidades)/ Spare large rings FF1000G (kit 10 units)	2519010820835
	Repuestos ring pequeño FF1000P (kit 20 unidades)/ Spare small rings FF1000P (kit 20 units)	2519010820836
	Repuesto válvulas silicona celeste (25 unidades)/ Spare light blue silicone valves (25 units)	2519010820837
	Repuesto válvulas látex amarillo (25 unidades)/ Spare yellow latex valves (25 units)	2519010820838
	Repuesto válvula Super Flow (25 unidades)/ Spare Super Flow valves (25 units)	2519010820839
	Repuesto válvula inhalación copa nasal FF1015 RV (25 unidades)/ Spare Replacement nasal cup inhalation valve FF1015 RV (25 units)	2519010820840
	Pantalla protectora Jet Vision 1011C claro (20 unidades)/ Protective screen Jet Vision1011C clear (20 units)	2519010820845
	Pantalla protectora Jet Vision 1012G gris (20 unidades)/ Protective screen Jet Vision 1012G gray (20 units)	2519010820846
	Adaptador para pruebas de ajuste FA-1/ FA-1 Fit Test Adapter	2519010820847
	Porta respirador Rostro Completo tipo morral/ Full Face Respirator Holder backpack type	2519010820848
	Adaptador 411AF/ 411AF adapter	2519010820843
	Retenedor 421RP/ 421RP retainer	2519010820844
	Inserto óptico FF1060/ Optical insert FF1060	2519010820969

